

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Armoire réfrigérée froid positif 2x 280 l, à deux portes, GN 2/1, inox

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00006514
LS 2350	<b>Groupe d'articles</b>	Armoires réfrigérées - froid positif/négatif



- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 2/1
- Volume de chambre [L]: 560
- Température minimale de l'appareil [° C]: -2
- Température minimale de l'appareil [° C] 2: -2
- Température maximale de l'appareil [° C]: 8
- Température maximale de l'appareil [° C] 2: 8
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 70
- Type de contrôle: Digitale
- L'éclairage intérieur: Oui
- Verrou de porte: Oui

<b>Code SAP</b>	00006514	<b>Volume net [m3]</b>	1.136
<b>Largeur nette [mm]</b>	710	<b>Nombre de GN / EN</b>	4
<b>Profondeur nette [mm]</b>	800	<b>Taille de l'appareil - GN / EN [mm]</b>	GN 2/1
<b>Hauteur nette [mm]</b>	2000	<b>Température minimale de l'appareil [° C]</b>	-2
<b>Poids net [kg]</b>	165.00	<b>Température minimale de l'appareil [° C] 2</b>	-2
<b>Puissance électrique [kW]</b>	0.540	<b>Température maximale de l'appareil [° C]</b>	8
<b>Alimentation</b>	230 V / 1N - 50 Hz	<b>Température maximale de l'appareil [° C] 2</b>	8
<b>Classe d'énergie</b>	D	<b>Réfrigérant</b>	R290
<b>Volume de chambre [L]</b>	560	<b>Classe climatique</b>	5
<b>Volume brut [m3]</b>	1.339		

# Fiche technique

Dessin technique



Armoire réfrigérée froid positif 2x 280 l, à deux portes, GN 2/1, inox

Modèle


Code SAP

00006514

LS 2350

Groupe d'articles

Armoires réfrigérées - froid positif/négatif



# Fiche technique

Avantages du produit



Armoire réfrigérée froid positif 2x 280 l, à deux portes, GN 2/1, inox

Modèle

Code SAP

00006514

LS 2350

Groupe d'articles

Armoires réfrigérées - froid positif/négatif

1

## Isolation 7mm

Pertes minimales

2

## Ouverture des deux côtés

Possibilités multiples de placement

3

## Conception entièrement en acier inoxydable

Résistance à la corrosion

4

## Dégivrage automatique

Pas besoin de surveiller

5

## Roues, pieds

Variabilité

6

## Classe climatique Tropico

Fonctionne jusqu'à 43 °C.

# Fiche technique

Paramètres techniques



Armoire réfrigérée froid positif 2x 280 l, à deux portes, GN 2/1, inox

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00006514
LS 2350	<b>Groupe d'articles</b>	Armoires réfrigérées - froid positif/négatif

**1. Code SAP:**

00006514

**2. Largeur nette [mm]:**

710

**3. Profondeur nette [mm]:**

800

**4. Hauteur nette [mm]:**

2000

**5. Poids net [kg]:**

165.00

**6. Largeur brute [mm]:**

750

**7. Profondeur brute [mm]:**

850

**8. Hauteur brute [mm]:**

2100

**9. Poids brut [kg]:**

170.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Puissance électrique [kW]:**

0.540

**12. Alimentation:**

230 V / 1N - 50 Hz

**13. Classe d'énergie:**

D

**14. Réfrigérant:**

R290

**15. Type de refroidissement:**

Dynamique

**16. Matériel:**

Inox

**17. La couleur extérieure de l'appareil:**

Acier inoxydable

**18. Température ambiante maximale [° C]:**

43

**19. Propriétés de l'appareil 2:**

Refrigeré

**20. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:**

GN 2/1

**21. Nombre de GN / EN:**

4

**22. Volume de chambre [L]:**

560

**23. Volume brut [m3]:**

1.339

**24. Volume net [m3]:**

1.136

**25. Pieds réglables:**

Oui

**26. Épaisseur de l'isolation [mm]:**

70

**27. Joint:**

Oui

**28. Nombre de portes:**

2

# Fiche technique

Paramètres techniques



Armoire réfrigérée froid positif 2x 280 l, à deux portes, GN 2/1, inox

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00006514
LS 2350	<b>Groupe d'articles</b>	Armoires réfrigérées - froid positif/négatif

**29. Unité:**

Oui

**35. Température maximale de l'appareil [° C]:**

8

**30. Type de contrôle:**

Digitale

**36. Température maximale de l'appareil [° C] 2:**

8

**31. Verrou de porte:**

Oui

**37. Cycle de décongélation contrôlé:**

Oui

**32. L'éclairage intérieur:**

Oui

**38. Nombre de grilles:**

4

**33. Température minimale de l'appareil [° C]:**

-2

**39. Classe climatique:**

5

**34. Température minimale de l'appareil [° C] 2:**

-2

**40. Section des conducteurs CU [mm<sup>2</sup>]:**

0,5