

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Multifunktionsgerät INFINITY 5x GN 1/1, WiFi, Tracer HK

Modell	SAP -Code	00038280
INFINITY 0511 EVO.	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Šokery a multifunkční zařízení



- Stoßkühlzyklus kg / min (+3 ° C): 25
- Stoßfischzyklus kg / min (-18 ° C): 15
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: -40
- Isolationsdicke [MM]: 60
- Steuertyp: Touchscreen


SAP -Code	00038280	GN / EN -Größe im Gerät [mm]	GN 1/1
Netzbreite [MM]	790	Stoßkühlzyklus kg / min (+3 ° C)	25
Nettentiefe [MM]	820	Stoßfischzyklus kg / min (-18 ° C)	15
Nettohöhe [MM]	847	Steuertyp	Touchscreen
Nettogewicht / kg]	100.00	Befeuchtung	Ja
Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz	Kondensatbehälter	Nein
Anzahl der GN / en	5		

Technische Zeichnung



Multifunktionsgerät INFINITY 5x GN 1/1, WiFi, Tracer HK

Modell	SAP -Code	00038280
INFINITY 0511 EVO.	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Šokery a multifunkční zařízení



= ELECTRICAL CONNECTION
= GAS CONNECTION Ø10 Ø12
= GAS CONNECTION Ø12 Ø14
= WATER DISCHARGE Ø18 (F)
= WATER INLET CONNECTION G3/4" (M) (ALL-IN-ONE)
= WATER PULP FI CONNECTION Ø20 (M) (AI-I-IN-ONE)

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Multifunktionsgerät INFINITY 5x GN 1/1, WiFi, Tracer HK

Modell	SAP -Code	00038280
INFINITY 0511 EVO.	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Šokery a multifunkční zařízení

1. SAP -Code:

00038280

2. Netzbreite [MM]:

790

3. Nettentiefe [MM]:

820

4. Nettohöhe [MM]:

847

5. Nettogewicht [kg]:

100.00

6. Bruttobreite [MM]:

846

7. Grobtiefe [MM]:

839

8. Bruttohöhe [MM]:

1038

9. Bruttogewicht [kg]:

116.60

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Material:

Edelstahl

12. Die Außenfarbe des Geräts:

Edelstahl

13. Wird geladen:

230 V / 1N - 50 Hz

14. Steuertyp:

Touchscreen

15. Kältemittel:

R452a

16. Anzahl der GN / en:

5

17. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:

GN 1/1

18. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

-40

19. Stoßfischzyklus kg / min (-18 ° C):

15

20. Stoßkühlzyklus kg / min (+3 ° C):

25

21. Isolationsdicke [MM]:

60

22. Verstellbare Füße:

Ja

23. Anschluss abtropfen lassen:

Ja

24. Befeuchtung:

Ja

25. Kondensatbehälter:

Nein