

# Technisches Datenblatt

## Produktmerkmale



### Multifunktionsgerät INFINITY 10x GN 2/1 HK

|                   |                                       |                                |
|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Modell</b>     | <b>SAP -Code</b>                      | 00037992                       |
| INFINITY 1021 PD. | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Šokery a multifunkční zařízení |



- Stoßkühlzyklus kg / min (+3 ° C): 70/90
- Stoßfischzyklus kg / min (-18 ° C): 50/240
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: -40
- Sonde: 4-Punkt-Sonde
- Isolationsdicke [MM]: 60
- Steuertyp: Touchscreen
- Bildschirmgröße: 9"
- Programmierbare Benutzerzyklen: Ja, mit der Möglichkeit der Speicherung
- Thaving -Zyklus: Ja
- Gärprozess: Ja

|                            |                    |                                           |             |
|----------------------------|--------------------|-------------------------------------------|-------------|
| <b>SAP -Code</b>           | 00037992           | <b>GN / EN -Größe im Gerät [mm]</b>       | GN 2/1      |
| <b>Netzbreite [MM]</b>     | 1020               | <b>GN -Gerätetiefe</b>                    | 65          |
| <b>Nettentiefe [MM]</b>    | 1022               | <b>Stoßkühlzyklus kg / min (+3 ° C)</b>   | 70/90       |
| <b>Nettohöhe [MM]</b>      | 1843               | <b>Stoßfischzyklus kg / min (-18 ° C)</b> | 50/240      |
| <b>Nettogewicht / kg]</b>  | 179.00             | <b>Steuertyp</b>                          | Touchscreen |
| <b>Power Electric [KW]</b> | 2.390              | <b>Befeuchtung</b>                        | Ja          |
| <b>Wird geladen</b>        | 400 V / 3N - 50 Hz | <b>Kondensatbehälter</b>                  | Nein        |
| <b>Anzahl der GN / en</b>  | 10                 |                                           |             |

# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung







## Multifunktionsgerät INFINITY 10x GN 2/1 HK

|                   |                                       |                                |
|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Modell</b>     | <b>SAP -Code</b>                      | 00037992                       |
| INFINITY 1021 PD. | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Šokery a multifunkční zařízení |




WATER INLET CONNECTION

A= ELECTRICAL CONNECTION  
B= GAS CONNECTION Ø10 Ø12  
C= GAS DISCHARGE Ø18 Ø20  
D= WATER DISCHARGE Ø18 Ø20  
E= WATER INLET CONNECTION G3/4" (M) (ALL-IN-ONE)  
F= WATER OUTLET CONNECTION Ø20 (M) (ALL-IN-ONE)



5 2/1



10 2/1

## Multifunktionsgerät INFINITY 10x GN 2/1 HK

|                   |                                       |                                |
|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Modell</b>     | <b>SAP -Code</b>                      | 00037992                       |
| INFINITY 1021 PD. | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Šokery a multifunkční zařízení |

1

### 6v1

dokáže zastoupit 6 zařízení (lednice, mrazák, šoker, hodbox, kynárna, trouba)

- díky obrovské variabilitě šetří místo, čas, energii a náklady na pořízení dalších zařízení

2

### Nerezové tělo i vnitřek

odolnost  
hygiena

- díky celonerezové konstrukci se velmi snadno udržuje a tím šetří náklady

3

### Sledování parametrů HACCP

snadná evidence všech potřebných parametrů

- bezproblémové dokazování správného nakládání s potravinami při případné kontrole

4

### Přednastavené cykly

velmi jednoduché a intuitivní ovládání

- obsluhu může zvládnout i méně kvalifikovaná obsluha

5

### Pomalé vaření

lepší chuť  
menší hmotnostní ztráty při vaření

- díky menším ztrátám hmotnosti zařízení šetří náklady

6

### Vícebodová sonda

precizní sledování teploty chlazení/mražení/vaření

- díky sondě je lépe zajištěna bezpečnost potravin
- vzhledem k ukončení zchlazování/zmrazování/vaření po dosažení teploty šetří energii a čas

7

### Rozmrazení

připravenost zamražené potravin na zpracování na čas

- úspora času
- řízená manipulace s potravinami

8

### Vaření přes noc

možnost přednastavit celé cykly programů a spustit přes noc bez obsluhy

- úspora kapacity zařízení přes den
- úspora lidské kapacity a času, díky bezobslužnému provozu zařízení přes noc

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Multifunktionsgerät INFINITY 10x GN 2/1 HK

|                   |                                       |                                |
|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Modell</b>     | <b>SAP -Code</b>                      | 00037992                       |
| INFINITY 1021 PD. | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Šokery a multifunkční zařízení |

### 1. SAP -Code:

00037992

### 2. Netzbreite [MM]:

1020

### 3. Nettentiefe [MM]:

1022

### 4. Nettohöhe [MM]:

1843

### 5. Nettogewicht / kg]:

179.00

### 6. Bruttobreite [MM]:

1060

### 7. Grobtiefe [MM]:

1057

### 8. Bruttohöhe [MM]:

1877

### 9. Bruttogewicht [kg]:

190.00

### 10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

### 11. Material:

AISI 304

### 12. Die Außenfarbe des Geräts:

Edelstahl

### 13. Öffnung des Geräts:

Türbänder rechts

### 14. Power Electric [KW]:

2.390

### 15. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

### 16. Steuertyp:

Touchscreen

### 17. Bildschirmgröße:

9"

### 18. Kältemittel:

R452a

### 19. Anzahl der GN / en:

10

### 20. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:

GN 2/1

### 21. GN -Gerätetiefe:

65

### 22. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

-40

### 23. Stoßfischzyklus kg / min (-18 ° C):

50/240

### 24. Stoßkühlzyklus kg / min (+3 ° C):

70/90

### 25. Isolationsdicke [MM]:

60

### 26. Langfristige Kühlfunktion:

Ja

### 27. Langfristige Gefrierfunktion:

Ja

### 28. Sonde:

4-Punkt-Sonde

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Multifunktionsgerät INFINITY 10x GN 2/1 HK

|                   |                                       |                                |
|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Modell</b>     | <b>SAP -Code</b>                      | 00037992                       |
| INFINITY 1021 PD. | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Šokery a multifunkční zařízení |

### 29. Selbstdiagnostik:

Ja

### 30. Innenbeleuchtung:

Ja

### 31. Haccp:

Ja

### 32. Wärmebehandlung mit niedriger Temperatur:

Ja

### 33. Kochspanne mit niedriger Temperatur [°C]:

52-85

### 34. Thaving -Zyklus:

Ja

### 35. Gärprozess:

Ja

### 36. Programmierbare Benutzerzyklen:

Ja, mit der Möglichkeit der Speicherung

### 37. USB-Anschluss:

Ja, für HACCP und die Aktualisierung der Firmware

### 38. Castors:

optional

### 39. Echtzeitüberwachungsparameter:

Energieverbrauch, Temperatur der Kammer, Temperatur der Sonde, Graph mit dem Verlauf der Temperatur und des Verbrauchs

### 40. Anschluss abtropfen lassen:

Ja

### 41. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

1

### 42. Befeuchtung:

Ja

### 43. Kondensatbehälter:

Nein