

Technisches Datenblatt



Produktmerkmale

Box + Verdampfer für IS 4011

Modell	SAP -Code	00012528
IS 4011	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Šokery a multifunkční zařízení



- Stoßkühlzyklus kg / min (+3 ° C): 200/90
- Stoßfischzyklus kg / min (-18 ° C): 175/240
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: -40
- Sonde: 4-Punkt-Sonde
- Isolationsdicke [MM]: 80
- Steuertyp: Touchscreen
- Bildschirmgröße: 9“
- Programmierbare Benutzerzyklen: Ja
- Zyklus Auftauen: Ja
- Gärprozess: Ja

SAP -Code	00012528	Anzahl der GN / en	40
Netzbreite [MM]	1390	GN / EN -Größe im Gerät [mm]	GN 1/1
Nettentiefe [MM]	1532	GN -Gerätetiefe	1532
Nettohöhe [MM]	2490	Stoßkühlzyklus kg / min (+3 ° C)	200/90
Nettogewicht / kg	461.00	Stoßfischzyklus kg / min (-18 ° C)	175/240
Power Electric [KW]	5.420	Steuertyp	Touchscreen
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz	Weitere Informationen	<p>Es ist notwendig, eines der Kühlgeräte im empfohlenen Zubehör und ein Ventil zu erwerben.</p> <p>Kühleinheit für INFINITY 4011 RM - EINHEIT 9 PS Kühleinheit für INFINITY 4011 Silent RM - EINHEIT 9 PS SILENT Und Ventil für INFINITY/IS 4011 RM - VLV 40</p>


Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Box + Verdampfer für IS 4011

Modell	SAP -Code	
IS 4011	00012528	
	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Šokery a multifunkční zařízení



Technisches Datenblatt



Produkt Vorteile

Box + Verdampfer für IS 4011

Modell	SAP -Code	
IS 4011	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Šokery a multifunkční zařízení

1 Multi -Punkte -Sonde

Präzise Überwachung der Kühl-/Gefrier-/Kochtemperatur

- Die Sonde wird durch Lebensmittelsicherheit besser sichergestellt
- Aufgrund des Ende des Anheben/Einfrierens/Kochens nach Erreichen der Temperatur spart es Energie und Zeit

2 Körper und Innenraum aus Edelstahl

Widerstandsfähigkeit

Hygiene

- Dank aller Design -Designs ist es sehr einfach zu warten und spart somit Kosten

3 Verfolgung der Parameter des HACCP

Einfach alle erforderlichen Parameter aufzeichnen

- Einrichtung eines ordnungsgemäßen Lebensmittelmanagements bei möglichen Überprüfungen

4 Voreingestellte Zyklen

Sehr einfache und intuitive Kontrolle

- Der Betreiber kann noch weniger qualifizierten Service erbringen

5 Langsames Kochen

besserer Geschmack

Kleinere Gewichtsverluste beim Kochen

- Aufgrund weniger Gewichtsverluste spart das Gerät Kosten

6 Auftauen

Bereitschaft von gefrorenen Lebensmitteln zur Zeitverarbeitung

- Zeiteinsparung
- kontrollierte Lebensmittelmanipulation

7 Über Nacht kochen

Möglichkeit, ganze Programmzyklen voreinzustellen und über Nacht ohne Dienst zu laufen

- Sparen Sie die Kapazität des Geräts während des Tages
- Sparen Sie die menschliche Kapazität und Zeit dank des unbeaufsichtigten Betriebs des Geräts über Nacht

Technisches Datenblatt



technische Parameter

Box + Verdampfer für IS 4011

Modell	SAP -Code	00012528
IS 4011	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Šokery a multifunkční zařízení

1. SAP -Code:

00012528

15. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

2. Netzbreite [MM]:

1390

16. Steuertyp:

Touchscreen

3. Nettentiefe [MM]:

1532

17. Bildschirmgröße:

9"

4. Nettohöhe [MM]:

2490

18. Kältemittel:

R452a

5. Nettogewicht / kg:

461.00

19. Anzahl der GN / en:

40

6. Bruttobreite [MM]:

1310

20. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:

GN 1/1

7. Grobtiefe [MM]:

2310

21. GN -Gerätetiefe:

1532

8. Bruttohöhe [MM]:

900

22. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

-40

9. Bruttogewicht [kg]:

615.00

23. Stoßfischzyklus kg / min (-18 ° C):

175/240

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

24. Stoßkühlzyklus kg / min (+3 ° C):

200/90

11. Material:

AISI 304

25. Isolationsdicke [MM]:

80

12. Die Außenfarbe des Geräts:

Edelstahl

26. Langfristige Kühlfunktion:

Ja

13. Öffnung des Geräts:

Türbänder rechts

27. Langfristige Gefrierfunktion:

Ja

14. Power Electric [KW]:

5.420

28. Sonde:

4-Punkt-Sonde

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Box + Verdampfer für IS 4011

Modell	SAP -Code	00012528
IS 4011	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Šokery a multifunkční zařízení

29. Selbstdiagnostik:

Ja

30. Innenbeleuchtung:

Ja

31. Haccp:

Ja

32. Wärmebehandlung mit niedriger Temperatur:

Ja

33. Kochspanne mit niedriger Temperatur [°C]:

52-85

34. Verzögerter Start:

Ja

35. Zyklus Auftauen:

Ja

36. Gärprozess:

Ja

37. Verstellbare Füße:

Nein

38. Programmierbare Benutzerzyklen:

Ja

39. USB-Anschluss:

Ja, für HACCP und die Aktualisierung der Firmware

40. Castors:

Nein

41. Echtzeitüberwachungsparamater:

Energieverbrauch, Temperatur der Kammer, Temperatur der Sonde, Graph mit dem Verlauf der Temperatur und des Verbrauchs

42. Standardausrüstung für das Gerät:

Beschaffung des Ventils und der Kühleinheit erforderlich

43. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

1

44. Weitere Informationen:

Es ist notwendig, eines der Kühlgeräte im empfohlenen Zubehör und ein Ventil zu erwerben.

Kühleinheit für INFINITY 4011 | RM - EINHEIT 9 PS

Kühleinheit für INFINITY 4011 Silent | RM -

EINHEIT 9 PS SILENT

Und

Ventil für INFINITY/IS 4011 | RM - VLV 40