

Multifukční zařízení INFINITY 15x GN 1/1

Model	Sap kód	00010711
INFINITY 1511 KL	Skupina artiklů	Šokery a multifunkční zařízení



- Cyklus šokového zchlazení kg / min (+3 °C) : 70/90
- Cyklus šokového zmrazení kg / min (-18 °C) : 50/240
- Maximální teplota zařízení [°C]: -40
- Sonda: 4-bodová
- Tloušťka izolace [mm]: 60
- Typ ovládání: Dotykové
- Velikost displeje: 9"
- Uživatelsky programovatelné cykly: Ano, s možností ukládání
- Cyklus řízeného rozmrazování: Ano
- Cyklus kynutí: Ano

Sap kód	00010711	Počet GN / EN zařízení	15
Šířka netto [mm]	790	Velikost GN / EN zařízení [mm]	GN 1/1
Hloubka netto [mm]	839	Hloubka GN zařízení [mm]	65
Výška netto [mm]	1990	Cyklus šokového zchlazení kg / min (+3 °C)	70/90
Hmotnost netto [kg]	225.00	Cyklus šokového zmrazení kg / min (-18 °C)	50/240
Příkon elektrický [kW]	2.390	Typ ovládání	Dotykové

Technický list

Technický výkres



Multifukční zařízení INFINITY 15x GN 1/1

Model


Sap kód

00010711

INFINITY 1511 KL

Skupina artiklů

Šokery a multifunkční zařízení



Technický list

Výhody produktu



Multifunkční zařízení INFINITY 15x GN 1/1

Model	Sap kód	00010711
INFINITY 1511 KL	Skupina artiklů	Šokery a multifunkční zařízení

1

6v1

dokáže zastoupit 6 zařízení (lednice, mrazák, šoker, hodbox, kynárna, trouba)

- díky obrovské variabilitě šetří místo, čas, energii a náklady na pořízení dalších zařízení

2

Nerezové tělo i vnitřek

odolnost
hygiena

- díky celonerezové konstrukci se velmi snadno udržuje a tím šetří náklady

3

Sledování parametrů HACCP

snadná evidence všech potřebných parametrů

- bezproblémové dokazování správného nakládání s potravinami při případné kontrole

4

Přednastavené cykly

velmi jednoduché a intuitivní ovládání

- obsluhu může zvládnout i méně kvalifikovaná obsluha

5

Pomalé vaření

lepší chuť
menší hmotnostní ztráty při vaření

- díky menším ztrátám hmotnosti zařízení šetří náklady

6

Vícebodová sonda

precizní sledování teploty chlazení/mrazení/vaření

- díky sondě je lépe zajištěna bezpečnost potravin
- vzhledem k ukončení zchlazování/zmrazování/vaření po dosažení teploty šetří energii a čas

7

Rozmrazení

připravenost zamražené potravin na zpracování na čas

- úspora času
- řízená manipulace s potravinami

8

Vaření přes noc

možnost přednastavit celé cykly programů a spustit přes noc bez obsluhy

- úspora kapacity zařízení přes den
- úspora lidské kapacity a času, díky bezobslužnému provozu zařízení přes noc

Technický list

Technické parametry



Multifukční zařízení INFINITY 15x GN 1/1

Model	Sap kód	00010711
INFINITY 1511 KL	Skupina artiklů	Šokery a multifunkční zařízení

1. Sap kód:

00010711

2. Šířka netto [mm]:

790

3. Hloubka netto [mm]:

839

4. Výška netto [mm]:

1990

5. Hmotnost netto [kg]:

225.00

6. Šířka brutto [mm]:

846

7. Hloubka brutto [mm]:

860

8. Výška brutto [mm]:

2120

9. Hmotnost brutto [kg]:

242.30

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Materiál:

AISI 304

12. Vnější barva zařízení:

Nerezové

13. Příkon elektrický [kW]:

2.390

14. Typ ovládání:

Dotykové

15. Velikost displeje:

9"

16. Chladivo:

R452a

17. Počet GN / EN zařízení:

15

18. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 1/1

19. Hloubka GN zařízení [mm]:

65

20. Maximální teplota zařízení [°C]:

-40

21. Cyklus šokového zmrazení kg / min (-18 °C) :

50/240

22. Cyklus šokového zchlazení kg / min (+3 °C) :

70/90

23. Tloušťka izolace [mm]:

60

24. Funkce dlouhodobého zchlazení:

Ano

25. Funkce dlouhodobého zmrazení:

Ano

26. Sonda:

4-bodová

27. Autodiagnostika:

Ano

28. Vnitřní osvětlení:

Ano

Technický list

Technické parametry



Multifukční zařízení INFINITY 15x GN 1/1

Model	Sap kód	00010711
INFINITY 1511 KL	Skupina artiklů	Šokery a multifunkční zařízení

29. HACCP:

Ano

30. Nízkoteplotní tepelná úprava:

Ano

31. Rozpětí pro nízkoteplotní úpravu [°C]:

52-85

32. Cyklus řízeného rozmrazování:

Ano

33. Cyklus kynutí:

Ano

34. Uživatelsky programovatelné cykly:

Ano, s možností ukládání

35. USB port:

Ano, pro HACCP a aktualizaci firmware

36. Kolečka:

Ano

37. Parametry sledovatelné v reálném čase:

Spotřeba energie, Teplota komory, Teplota sondy, Graf s průběhem teploty a spotřeby

38. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,5